



# Dispensador papel higiénico estándar

mediclinics

ESP

Estándar

Doble o triple rollo

Ref. PR0781/C/CS

Ref. PR0784/C/CS

## DESCRIPCIÓN GENERAL

- Dispensador de papel higiénico manual para montar en pared.
- Disponen de un par de visores en cada lateral del cuerpo para visualizar el nivel de contenido del papel, y a su vez para desplazar el rollo de recambio hacia abajo.
- Modelo apto para colectividades.
- Tornillería de fijación a la pared incluida.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro rollo papel	Ø 105-125 mm
Ancho rollo papel	Máx. 105 mm
Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Peso PR0781-C-CS	1,3 kg
Peso PR0784-C-CS	0,9 kg
Longitud (Dimensiones) PR0781-C-CS	380 mm
Longitud (Dimensiones) PR0784-C-CS	290 mm
Capacidad rollo papel PR0781-C-CS	3 u.
Capacidad rollo papel PR0781-C-CS	2 u.



PR0781/PR0784

Acero

Blanco



PR0781C/PR0784C

Acero inoxidable AISI 304

Brillante



PR0781CS/PR0784CS


Acero inoxidable AISI 304

Satinado

## COMPONENTES Y MATERIALES

- **Cuerpo:** de una sola pieza. Se adosa a la pared mediante 3 tornillos y tacos suministrados.
- **Tapa:** de una sola pieza y fijada al cuerpo mediante dos remaches.

## DIMENSIONES



Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



www.mediclinics.es




REVISIÓN:  
02-26

## TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN


Dispensador de papel higiénico estándar manual de doble o triple rollo para adosar a la pared. El peso del dispensador vacío es de 0,9 kg para doble rollo o 1,3 kg para triple rollo. La carcasa es de acero en acabado blanco, o de acero inoxidable AISI 304 en acabado brillante o satinado. El cuerpo y la tapa tienen un grosor de 0,8 mm. Se adosa a la pared mediante 3 tornillos y 3 tacos. El dispensador admite rollos de papel higiénico de un diámetro de entre 105 – 125 mm y ancho máximo de 105 mm.

## MONTAJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

Fijar el dispensador de papel higiénico a la pared a 650-750 mm, del suelo al punto inferior, utilizando tornillos de acero inoxidable y a través de los agujeros de su placa trasera de montaje (agujeros indicados por un "S" en la figura inferior).



PR0784-C-CS



PR0781-C-CS